



Kombinuota įspraustinė užmaunamoms frezoms, SK 40 A = 52, Virbo Ø d1: 32mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302505 32
GTIN	4062406111052
Produktų klasė	32A

Aprašymas

Modelis:

Vidinis sriegis rankiniam užtraukimui.

Paskirtis:

Su prizminiu pleištu – frezoms **su išilginiu grioveliu**, pvz., DIN 841. **Su tvirtinimo žiedu** – frezoms su **skersiniu grioveliu**, DIN 1880.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840.

Techninis aprašymas

Užmaunamos frezos ilgis L ₃ su tvirtinimo žiedu	24 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	38 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	52 mm
Sriegis M	M16
Bendras ilgis L	169 mm
Atsarginis žiedas Nr. 309870	32
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	32
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	32

Užspaudimo Ø D ₁	32 mm
Laikiklis	SK 40 A = 52
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	DIN 2080
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 µm
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė