

HOLEX**Kombinuota įspraustinė užmaunamoms frezoms, SK 40 A = 52, Virbo Ø d1: 22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302505 22
GTIN	4062406111007
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

Vidinis sriegis rankiniam užtraukimui.

Paskirtis:

Su prizminiu pleištu – frezoms **su išilginiu grioveliu**, pvz., DIN 841. **Su tvirtinimo žiedu** – frezoms su **skersiniu grioveliu**, DIN 1880.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840.

Techninis aprašymas

Užmaunamos frezos ilgis L ₄	31 mm
Sriegis M	M16
Atsarginis žiedas Nr. 309870	22
Bendras ilgis L	164 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	22
Užmaunamos frezos ilgis L ₃ su tvirtinimo žiedu	19 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	52 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	22

Užspaudimo Ø D ₁	22 mm
Laikiklis	SK 40 A = 52
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	DIN 2080
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 µm
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė