



Kombinuota įspraustinė užmaunamoms frezoms, SK 40 A = 52, Virbo Ø d1: 16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302505 16
GTIN	4062406110987
Produktų klasė	32A

Aprašymas

Modelis:

Vidinis sriegis rankiniam užtraukimui.

Paskirtis:

Su prizminiu pleištu – frezoms **su išilginiu grioveliu**, pvz., DIN 841. **Su tvirtinimo žiedu** – frezoms su **skersiniu grioveliu**, DIN 1880.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840.

Techninis aprašymas

Užmaunamos frezos ilgis L ₃ su tvirtinimo žiedu	17 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	16
Bendras ilgis L	162 mm
Atsarginis žiedas Nr. 309870	16
Sriegis M	M16
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	52 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	27 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	16

Užspaudimo $\varnothing D_1$	16 mm
Laikiklis	SK 40 A = 52
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	DIN 2080
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 6 \mu\text{m}$
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė