

HOLEX
Kombinuota įspraustinė užmaunamoms frezoms, SK 50 A = 55, Virbo Ø d1: 40mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	302515 40
GTIN	4062406111120
Produktų klasė	32A

Aprašymas
Modelis:

Vidinis sriegis rankiniam užtraukimui.

Paskirtis:

Su prizminiu pleištu – frezoms **su išilginiu grioveliu**, pvz., DIN 841. **Su tvirtinimo žiedu** – frezoms su **skersiniu grioveliu**, DIN 1880.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	209 mm
Atsarginis žiedas Nr. 309870	40
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	55 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₃ su tvirtinimo žiedu	27 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	40
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	41 mm
Sriegis M	M24
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	40

Užspaudimo $\varnothing D_1$	40 mm
Laikiklis	SK 50 A = 55
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	DIN 2080
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 6 \mu\text{m}$
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė