

Garant GRIDLINE

**Korpusas 16G, individualiam stalčių komplektavimui, 12×20G, Aukštis: 400mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927412 400
GTIN	4062406111229
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Korpusas 16G individualiam stalčių montavimui, stabilios plieninės konstrukcijos. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

**Pastaba:**

Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį.

Dyd. 600 ir 700 tinkami tik Ready-to-go darbataliams.

**Techninis aprašymas**

Plotis	400 mm
Stalčių skaičius	0
Gylis	650 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	325 mm

Svoris	11,5 kg
Naud. aukštis	325 mm
Durų skaičius	0
Naudingas plotis	350 mm
Aukštis	400 mm
Modelis	patiems susikomplektuoti
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	12x20G
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

## Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
---	-------------