

Garant GRIDLINE

Korpusas 16G, individualiam stalčių komplektavimui, 12×20G, Aukštis: 600mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927412 600
GTIN	4062406111236
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Korpusas 16G individualiam stalčių montavimui, stabilios plieninės konstrukcijos. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

Pastaba:

Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį.

Dyd. 600 ir 700 tinkami tik Ready-to-go darbataliams.

Techninis aprašymas

Svoris	15 kg
Naudingas plotis	350 mm
Naud. aukštis	525 mm
Stalčių skaičius	0

Gylis	650 mm
Aukštis	600 mm
Plotis	400 mm
Durų skaičius	0
Naudingasis aukštis stalčiams	525 mm
Modelis	patiems susikomplektuoti
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	12x20G
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
---	-------------