

Garant GRIDLINE

Korpusas 16G, individualiam stalčių komplektavimui, 12×20G, Aukštis: 900mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

927412 900

GTIN

4062406111267

Produktų klasė

9GG

Aprašymas**Modelis:**

Korpusas 16G individualiam stalčių montavimui, stabilios plieninės konstrukcijos. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Pastaba:

Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį.

Dyd. 600 ir 700 tinkami tik Ready-to-go darbataliams.

Techninis aprašymas

Plotis

400 mm

Aukštis

900 mm

Naudingasis aukštis stalčiams

800 mm

Naud. aukštis

800 mm

Stalčių skaičius	0
Gylis	650 mm
Naudingas plotis	350 mm
Durų skaičius	0
Svoris	22 kg
Modelis	patiems susikomplektuoti
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	12x20G
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
---	-------------