

Garant GRIDLINE

**Lentyna, Priekio aukštis: 50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	935110 50
GTIN	4062406111274
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Iš lakštinio plieno su kryžminiu skersiniu apačioje. Prisukama standartinė lentyna arba viršus.

**Leistinoji apkrova - 200 kg.****Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

**Pastaba:**

- **Lentyna gali būti naudojama ir su centriniais užraktais Nr. 935590, 935595. Gamykloje paruošiama vieta cilindrinei spynai ir įstatoma aklė.**
- **25 mm aukščio lentynų negalima montuoti su tarpinėmis ir galinėmis apdailos detalėmis.**

**Techninis aprašymas**

Lentyna	stacionariai sumontuota lentyna
Lentyna	tiesi lentyna
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	200 kg
Priekio aukštis	50 mm
Paskirtis	Stelažas su stalčiais
medžiagos storis	1,2 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Plotis	703 mm
Gylis	575 mm
Plotis G	26
Gylis G	20
Produkto rūšis	Lentyna