


Garant GRIDLINE

Lentyna su įpjovomis, Priekio aukštis: 50mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	935111 50
GTIN	4062406111298
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Iš lakštinio plieno su kryžminiu skersiniu apačioje. Prisukama standartinė lentyna arba viršus.

Leistinoji apkrova - 200 kg.**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Pastaba:

- **Lentyna gali būti naudojama ir su centriniais užraktais Nr. 935590, 935595. Gamykloje paruošiama vieta cilindrinei spynai ir įstatoma aklė.**
- **25 mm aukščio lentynų negalima montuoti su tarpinėmis ir galinėmis apdailos detalėmis.**

Techninis aprašymas

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	200 kg
Lentyna	lentyna su įpjovomis
Lentyna	stacionariai sumontuota lentyna
Lentyna	tiesi lentyna
Priekio aukštis	50 mm
Paskirtis	Stelažas su stalčiais
medžiagos storis	1,2 mm

Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Plotis	703 mm
Gylis	575 mm
Plotis G	26
Gylis G	20
Produkto rūšis	Lentyna