

Garant GRIDLINE

Lentyna, Priekio aukštis: 25mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	935140 25
GTIN	4062406111410
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Iš lakštinio plieno su kryžminių skersinių apačioje. Įkabinama standartinė lentyna. **Leistinoji apkrova – 150 kg.**

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

Pastaba:

- **Lentyna gali būti naudojama ir su centriniais užraktais Nr. 935590, 935595. Gamykloje paruošiama vieta cilindrinei spynai ir įstatoma aklė.**
- **25 mm aukščio lentynų negalima montuoti su tarpinėmis ir galinėmis apdailos detalėmis.**

Techninis aprašymas

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	150 kg
Priekio aukštis	25 mm
Lentyna	tiesi lentyna
Lentyna	stacionariai sumontuota lentyna
Paskirtis	Stelažas su stalčiais
medžiagos storis	1,2 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Plotis	953 mm
Gylis	675 mm
Plotis G	36
Gylis G	24
Produkto rūšis	Lentyna