

Garant GRIDLINE

Lentyna, Priekio aukštis: 100mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 935160 100 |
| GTIN | 4062406111472 |
| Produktų klasė | 9GK |

Aprašymas**Modelis:**

Iš lakštinio plieno su kryžminiu skersiniu apačioje. Visada reikia, kai varstomosios / stumdomosios durys montuojamos su stalčiais. Tai būtina, nes reikia 50 mm viršuje ir apačioje varstomosioms / stumdomosioms durims pritvirtinti. **Leistinoji apkrova 200 kg.**

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Pastaba:

- **Lentyna gali būti naudojama ir su centriniais užraktais Nr. 935590, 935595. Gamykloje paruošiama vieta cilindrinei spynai ir įstatoma aklė.**
- **25 mm aukščio lentynų negalima montuoti su tarpinėmis ir galinėmis apdailos detalėmis.**

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------------------|
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 200 kg |
| Priekio aukštis | 100 mm |
| Lentyna | tiesi lentyna |
| Lentyna | stacionariai sumontuota lentyna |
| Paskirtis | Stelažas su stalčiais |
| medžiagos storis | 1,2 mm |

| | |
|----------------------|---|
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Plotis | 1453 mm |
| Gylis | 675 mm |
| Plotis G | 56 |
| Gylis G | 24 |
| Produkto rūšis | Lentyna |