

Garant GRIDLINE

Korpusas 24G, savarankiškam komplektavimui, su stalčiais, 20×20G, Aukštis: 400mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927720 400
GTIN	4062406111663
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Korpusas 24G, savarankiškam reguliavimui, su stalčiais, lakštinio plieno konstrukcija. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

Pastaba:

Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį. Dydžiai 600 ir 700 tinka tik Ready-to-go darbostaliams.

Techninis aprašymas

Naudingas plotis	550 mm
Plotis	600 mm
Svoris	13,6 kg
Gylis	650 mm
Naud. aukštis	325 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	325 mm
Durų skaičius	0

Aukštis	400 mm
Stalčių skaičius	0
Modelis	patiems susikomplektuoti
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas