

Garant GRIDLINE

**Korpusas 24G, savarankiškam komplektavimui, su stalčiais, 20×20G, Aukštis: 900mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927720 900
GTIN	4062406111717
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Korpusas 24G, savarankiškam reguliavimui, su stalčiais, lakštinio plieno konstrukcija. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

**Pastaba:**

Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį. Dydžiai 600 ir 700 tinka tik Ready-to-go darbataliams.

**Techninis aprašymas**

Stalčių skaičius	0
Svoris	23,6 kg
Durų skaičius	0
Naud. aukštis	800 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	800 mm

Naudingas plotis	550 mm
Gylis	650 mm
Aukštis	900 mm
Plotis	600 mm
Modelis	patiems susikomplektuoti
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas