

Garant GRIDLINE

**Korpusas 24G su durimis, individualiam stalčių komplektavimui, 20×20G,
Aukštis / durų aukštis: 900/525mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927725 900/525
GTIN	4062406111748
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Korpusas 24G, su durimis savarankiškam reguliavimui, su stalčiais, lakštinio plieno konstrukcija. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. Durys su dešinine atrama.

Komplektacija:

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos spalvos RAL 7016, **dažytos miltelinio būdu.**

Pastaba:

Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį.

Dyd. 600/425 ir 700/525 tinkami tik Ready-to-go darbataliams.

Techninis aprašymas

Svoris	35,3 kg
Aukštis	900 mm

Naudingas plotis	550 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	250 mm
Durelių naudingasis aukštis	525 mm
Plotis	600 mm
Durų tvirtinimas	dešininiai
Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas	1
Gylis	650 mm
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	1 mm
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 125 mm	927800 125
Atskirų stalčių atrakinimas viena ranka Stalčių naudingasis plotis G 20	951020 20
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Tvirta cinkuota lentyna Tipas 1	927815 1
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Ištraukiama lentyna Tipas 1	927810 1
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100
Kabliukai darbastalių lentynoms Tipas 12	927094 12
Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927800 150

Stalčius Stalčių aukštis 200 mm	927800 200
Stalčius Stalčių aukštis 50 mm	927800 50