

Garant GRIDLINE

**Korpusas 24G su durimis, individualiam stalčių komplektavimui, 20×20G,
Aukštis / durų aukštis: 800/425mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927725 800/425
GTIN	4062406111724
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Korpusas 24G, su durimis savarankiškam reguliavimui, su stalčiais, lakštinio plieno konstrukcija. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. Durys su dešinine atrama.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos spalvos RAL 7016, **dažytos miltelinio būdu.**

Pastaba:

Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį.
Dyd. 600/425 ir 700/525 tinkami tik Ready-to-go darbataliams.

Techninis aprašymas

Svoris	31,8 kg
Gylis	650 mm
Aukštis	800 mm

Naudingas plotis	550 mm
Durų tvirtinimas	dešininiai
Durelių naudingasis aukštis	425 mm
Plotis	600 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	250 mm
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	1 mm
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

Priedai

Kabliukai darbastalių lentynoms Tipas 12	927094 12
Stalčius Stalčių aukštis 50 mm	927800 50
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100
Tvirta cinkuota lentyna Tipas 1	927815 1
Ištraukiama lentyna Tipas 1	927810 1
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Atskirų stalčių atrakinimas viena ranka Stalčių naudingasis plotis G 20	951020 20