

Garant GRIDLINE

**Stumdomų durų komplektas, Stalčiaus plotis 2×36G, Aukštis su rėmu:  
1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	935635 1000
GTIN	4062406111588
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Durys iš vidinės pusės sutvirtintos, su rutuliniais guoliais, juda kreipiančiais bėgeliais. Užrakinama stumiamąja rankena su **cilindrine spyna**. Pradinį rinkinį sudaro 2 šoninės tvirtinimo detalės, 2 kreipiantieji bėgeliai ir 2 durelių dalys. Į lentynų sekcijas už stumdomų durų galima sudėti lentynas, stalčius ir ištraukiamas lentynas (išimtis: už stumdomų durų Nr. 935640 galima dėti tik lentynas, jokių stalčių ar ištraukiamų lentynų).

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos spalvos RAL 7016 **dengtos milteliais**.

**Techninis aprašymas**

Rėmo gylis	80 mm
Naud. aukštis	900 mm
Aukštis su rėmu	1000 mm
Paskirtis	Stelažas su stalčiais
medžiagos storis	1,2 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Stalčiaus plotis 2×36G
Produkto rūšis	Stumdomos durys

