

Garant GRIDLINE

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 20×20G, Stalčių aukštis: 50mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 927805 50 |
| GTIN | 4062406111878 |
| Produktų klasė | 9GG |

Aprašymas**Modelis:**

100% iki galo ištraukiami stalčiai iš stabilios plieno konstrukcijos, su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Inovatyvus stalčių konceptas optimaliam suderinimui su skirtukais.

Su **atskiru stalčių atrakinimu viena ranka**, neleidžia stalčiams atsidaryti transportuojant. Stumdomų darbo stalų ir korpusų įrengimui.

Tinka:

Visi korpusai 24G.

Spalva:

Stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlynas RAL 7016, **dažyta miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------------|
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg |
| Priekio aukštis | 50 mm |
| Svoris | 7,9 kg |
| Naud. aukštis | 25 mm |
| Stalčių naudingasis gylis G | 20×20 |
| Atskirų stalčių fiksatorius | Darbas viena ranka |
| Naudingasis plotis G | 20 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Naudingasis gylis G | 20 |
| Paskirtis | Montavimo vežimėlis |
| Naudingasis gylis | 500 mm |
| Naudingas plotis | 500 mm |
| su atskirų stalčių fiksatoriumi | taip |
| medžiagos storis | 1 mm |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 20×20G |
| Produkto rūšis | Stalčius |