

Garant GRIDLINE

**Stumdomas korpusas 24G, savarankiškam reguliavimui, su stalčiais, 20×20G,
Korpuso aukštis: 600mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

927730 600

GTIN

4062406111779

Produktų klasė

9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stumdomas korpusas 24G, savarankiškam reguliavimui, su stalčiais, lakštinio plieno konstrukcija. Apdengta ranti guma, su pakeltu krašteliu ir 2K Haptoprene® stūmimo rankena. Su 2 fiksuotais ir nulenkiamaiais ratukais (fiksuojantis ratukas su fiksatoriumi ratams ir sukamajam žiedui) Ø 125 mm, su žymių nepaliekančia poliuretano danga, minimaliu riedėjimo pasipriešinimu, nekelia triukšmo ir su sriegių apsauga. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

Pastaba:

Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį.

Korpusas galimas tik su stalčiais Nr. 927805!

Negalima stumti prie elektriniu būdu reguliuojamo aukščio darbostaliu nr. 920301 – 920316.

Techninis aprašymas

Gylis

650 mm

Naud. aukštis	525 mm
su pakeltu kraštu	taip
Ratukai nepaliekia žymių	taip
Stalčių skaičius	0
ComfortClose	ne
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Svoris	30,5 kg
Ratuko Ø	125 mm
Durų skaičius	0
Aukštis	800 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
maksimali keliamoji galia	600 kg
Plotis	600 mm
Modelis	su ratukais
Modelis	patiems susikomplektuoti
Naudingasis aukštis stalčiams	525 mm
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
medžiagos storis	1 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Stalčių blokas su ratukais dirbtuvėms