

Garant GRIDLINE

**Stumdomas korpusas 24G, savarankiškam reguliavimui, su stalčiais, 20×20G,
Korpuso aukštis: 700mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927730 700
GTIN	4062406111786
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stumdomas korpusas 24G, savarankiškam reguliavimui, su stalčiais, lakštinio plieno konstrukcija. Apdengta ranti guma, su pakeltu krašteliu ir 2K Haptoprene® stūmimo rankena. Su 2 fiksuotais ir nulenkiamaiais ratukais (fiksuojantis ratukas su fiksatoriumi ratams ir sukamajam žiedui) Ø 125 mm, su žymių nepaliekančia poliuretano danga, minimaliu riedėjimo pasipriešinimu, nekelia triukšmo ir su sriegių apsauga. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

Pastaba:

Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį.

Korpusas galimas tik su stalčiais Nr. 927805!

Negalima stumti prie elektriniu būdu reguliuojamo aukščio darbostaliu nr. 920301 – 920316.

Techninis aprašymas

Ratuko Ø	125 mm
----------	--------

Plotis	600 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
maksimali keliamoji galia	600 kg
Svoris	32,5 kg
Gylis	650 mm
Naud. aukštis	625 mm
Ratukai nepalieka žymių	taip
ComfortClose	ne
Durų skaičius	0
Aukštis	900 mm
su pakeltu kraštu	taip
Stalčių skaičius	0
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Modelis	su ratukais
Modelis	patiems susikomplektuoti
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Naudingasis aukštis stalčiams	625 mm
medžiagos storis	1 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Stalčių blokas su ratukais dirbtuvėms