

Garant GRIDLINE

Stalčius, 20×20G, Stalčių aukštis: 125mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927800 125
GTIN	4062406111823
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

100% iki galo ištraukiami stalčiai iš stabilios plieno konstrukcijos, su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Inovatyvus stalčių konceptas optimaliam suderinimui su skirtukais.

Tinka:

Visi korpusai 24G.

Spalva:

Stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažytą miltelinio būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Naud. aukštis	100 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Priekio aukštis	125 mm
Svoris	9,5 kg
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Naudingasis gylis G	20
Naudingasis plotis G	20
Paskirtis	Darbastalio korpusas
Naudingasis gylis	500 mm

Naudingas plotis	500 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	ne
medžiagos storis	1 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	20×20G
Produkto rūšis	Stalčius