

Garant GRIDLINE

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 20×20G, Stalčių aukštis: 150mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927805 150
GTIN	4062406111915
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

100% iki galo ištraukiami stalčiai iš stabilios plieno konstrukcijos, su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Inovatyvus stalčių konceptas optimaliam suderinimui su skirtukais.

Su **atskiru stalčių atrakinimu viena ranka**, neleidžia stalčiams atsidaryti transportuojant. Stumdomų darbo stalų ir korpusų įrengimui.

Tinka:

Visi korpusai 24G.

Spalva:

Stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlynas RAL 7016, **dažyta miltelinio būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Svoris	10 kg
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Naud. aukštis	125 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Priekio aukštis	150 mm

Naudingasis gylis G	20
Naudingasis plotis G	20
Paskirtis	Montavimo vežimėlis
Naudingasis gylis	500 mm
Naudingas plotis	500 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	taip
medžiagos storis	1 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	20×20G
Produkto rūšis	Stalčius