

Garant GRIDLINE

**Stalčius, 20×20G, Stalčių aukštis: 250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927800 250
GTIN	4062406111854
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

100% iki galo ištraukiami stalčiai iš stabilios plieno konstrukcijos, su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Inovatyvus stalčių konceptas optimaliam suderinimui su skirtukais.

**Tinka:**

Visi korpusai 24G.

**Spalva:**

Stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažytą miltelinio būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Techninis aprašymas**

Naud. aukštis	225 mm
Svoris	12 kg
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Priekio aukštis	250 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Naudingasis gylis G	20
Naudingasis plotis G	20
Paskirtis	Darbastalio korpusas

Naudingas plotis	500 mm
Naudingasis gylis	500 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	ne
medžiagos storis	1 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	20×20G
Produkto rūšis	Stalčius