

Garant GRIDLINE

**Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 20×20G, Stalčių aukštis: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927805 300
GTIN	4062406111946
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

100% iki galo ištraukiami stalčiai iš stabilios plieno konstrukcijos, su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. Aluminiuo rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Inovatyvus stalčių konceptas optimaliam suderinimui su skirtukais.

Su **atskiru stalčių atrakinimu viena ranka**, neleidžia stalčiams atsidaryti transportuojant.

Stumdomų darbo stalų ir korpusų įrengimui.

**Tinka:**

Visi korpusai 24G.

**Spalva:**

Stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlynas RAL 7016, **dažyta miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Techninis aprašymas**

Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Priekio aukštis	300 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Naud. aukštis	275 mm

Svoris	13 kg
Naudingasis plotis G	20
Naudingasis gylis G	20
Paskirtis	Montavimo vežimėlis
Naudingas plotis	500 mm
Naudingasis gylis	500 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	taip
medžiagos storis	1 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	20×20G
Produkto rūšis	Stalčius