

Garant GRIDLINE

**Stumdomas korpusas 24G, savarankiškam reguliavimui, su stalčiais, 20×20G,  
Korpuso aukštis: 500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927730 500
GTIN	4062406111762
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stumdomas korpusas 24G, savarankiškam reguliavimui, su stalčiais, lakštinio plieno konstrukcija. Apdengta rantiyta guma, su pakeltu krašteliu ir 2K Haptoprene® stūmimo rankena. Su 2 fiksuotais ir nulenkiamaiais ratukais (fiksuojuantis ratukas su fiksatoriumi ratams ir sukamajam žiedui) Ø 125 mm, su žymių nepaliekančia poliuretano danga, minimaliu riedėjimo pasipriešinimu, nekelia triukšmo ir su sriegių apsauga. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

**Pastaba:**

Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį.

**Korpusas galimas tik su stalčiais Nr. 927805!**

Negalima stumti prie elektriniu būdu reguliuojamo aukščio darbostaliu nr. 920301 – 920316.

**Techninis aprašymas**

Ratuko Ø	125 mm
----------	--------

Ratukai nepalieka žymių	taip
Gylis	650 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Aukštis	700 mm
su pakeltu kraštu	taip
Durų skaičius	0
Naud. aukštis	425 mm
Stalčių skaičius	0
maksimali keliamoji galia	600 kg
Svoris	28,5 kg
ComfortClose	ne
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Plotis	600 mm
Modelis	su ratukais
Modelis	patiems susikomplektuoti
Naudingasis aukštis stalčiams	425 mm
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
medžiagos storis	1 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Stalčių blokas su ratukais dirbtuvėms