

Garant GRIDLINE

Stalčius, 20×20G, Stalčių aukštis: 75mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 927800 75 |
| GTIN | 4062406111809 |
| Produktų klasė | 9GG |

Aprašymas**Modelis:**

100% iki galo ištraukiami stalčiai iš stabilios plieno konstrukcijos, su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Inovatyvus stalčių konceptas optimaliam suderinimui su skirtukais.

Tinka:

Visi korpusai 24G.

Spalva:

Stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažytą miltelinio būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Naud. aukštis | 50 mm |
| Svoris | 8,4 kg |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg |
| Priekio aukštis | 75 mm |
| Stalčių naudingasis gylis G | 20×20 |
| Naudingasis plotis G | 20 |
| Naudingasis gylis G | 20 |
| Paskirtis | Darbastalio korpusas |
| Naudingasis gylis | 500 mm |
| Naudingas plotis | 500 mm |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| su atskirų stalčių fiksatoriumi | ne |
| medžiagos storis | 1 mm |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 20×20G |
| Produkto rūšis | Stalčius |