

Garant**Greitojo keitimo įvorė sriegimo patronui MLA, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	338120 11
GTIN	4062406111984
Produktų klasė	31M

Aprašymas**Tinka:**

Greitojo keitimo sriegimo patronas MLA su minimalia ašinio ilgio kompensacija Nr. 338100 - 338121.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios sriegimo įvorės žr. Nr. 309399 – 309447.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L	17 mm
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610	11
Užveržimo ribos $\varnothing D_1$	2 - 6 mm
užspaudimo įvorėms ER	11 mm
$\varnothing d$	20 mm
Kai sriegimo ribos	M1 – M5
Išorinis $\varnothing D$	19 mm
maksimalus užveržimo momentas	20 Nm
Produkto rūšis	Greitojo keitimo įdėklas

