

Garant GRIDLINE

Varstomų durų komplektas, Stalčiaus plotis 36G, Aukštis su rėmu: 1200mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	935715 1200
GTIN	4062406112004
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Durys iš vidinės pusės sustiprintos, rakinamos stumiamąja rankena su **cilindrine spyna**. Pradinį rinkinį sudaro 2 varstomosios durelės, 2 šoniniai bėgeliai ir 2 tvirtinimo detalės. Į sekcijas už varstomų durų galima sudėti lentynas, stalčius ir ištraukiamas lentynas.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengtos milteliais**.

Pastaba:

Durys gali būti įvairaus aukščio. Kaina pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Rėmo gylis	80 mm
Aukštis su rėmu	1200 mm
Naud. aukštis	1100 mm
Paskirtis	Stelažas su stalčiais
medžiagos storis	1,2 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė

Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Stalčiaus plotis 36G
Produkto rūšis	Varstomos durys