

Garant GRIDLINE

**Varstomų durų komplektas, Stalčiaus plotis 56G, Aukštis su rėmu: 1000mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 935720 1000   |
| GTIN             | 4062406112028 |
| Produktų klasė   | 9GK           |

**Aprašymas****Modelis:**

Durys iš vidinės pusės sustiprintos, rakinamos stumiamąja rankena su **cilindrine spyna**. Pradinį rinkinį sudaro 2 varstomosios durelės, 2 šoniniai bėgeliai ir 2 tvirtinimo detalės. Į sekcijas už varstomų durų galima sudėti lentynas, stalčius ir ištraukiamas lentynas.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengtos milteliais**.

**Pastaba:**

Durys gali būti įvairaus aukščio. Kaina pagal užklausimą.

**Techninis aprašymas**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Aukštis su rėmu  | 1000 mm               |
| Naud. aukštis    | 900 mm                |
| Rėmo gylis       | 80 mm                 |
| Paskirtis        | Stelažas su stalčiais |
| medžiagos storis | 1,2 mm                |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė     |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Spalvos pasirinkimas        | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto pavadinimo požymis | Stalčiaus plotis 56G  |
| Produkto rūšis              | Varstomos durys   |