

Garant
Sriegimo patronas MLA IK 50 bar, SK 40, Sriegiams: M1-12

Užsakymo data

Užsakymo numeris	338100 M1-12
GTIN	4062406112059
Produktų klasė	31M

Aprašymas
Modelis:

- **Amortizuojantis elementas minimaliai kompensuoja ašinį ilgį (MLA).**
- **Sriegiklio patvarumas padidėja iki 300 %.**
- **Vidinis aušinimas iki 50 bar.**
- **Patikimas tvirtinimas greitojo keitimo ER užspaudimo įvorėse.**
- **Kūginio koto radialinis mušimas < 3 μm.**

Paskirtis:
Apdirbimo centruose su sinchroniniu sukliu.

- **Sriegiklio ir sinchroninio suklio žingsnio skirtumams kompensuoti.**
- **Sriegiklio žingsnio tolerancijai kompensuoti.**

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančias įvoves žr. Nr. 308881-309240 (dyd. ER11 / 16 / 25). ER spyruokliuojančias įvoves sriegikliams su kvadratu žr. Nr. 309399 - 309413 (dyd. ER 11 /16 / 25).

Greitojo keitimo įvoves ir ilgintuvus žr. nr. 338120 – 338142.

Užtraukimo varžtus žr. Nr. 308600–308806.

Vamzdelį aušinimo skysčiui, kūgiui HSK žr. Nr. 309880.

Užveržimo raktus, skirtus HSK, žr. Nr. 309890.

Pastaba:

Maksimalus sūkių skaičius 4000 min⁻¹.

Forma: AD

Sriegiams: M1 - M12

Ilgio kompensacija gniuždant: 0,2 mm

Ilgio kompensacija tempiant: 1 mm

Išorinis Ø D: 43 mm

Vidinis $\varnothing D_1$: 20 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 53 mm

Techninis aprašymas

Išorinis $\varnothing D$	43 mm
Vidinis $\varnothing D_1$	20 mm
Sriegiams	M1 - M12
Tinka ER dydžiams	11 / 16
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	53 mm
Ilgio kompensacija tempiant	1 mm
Ilgio kompensacija gniuždant	0,2 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	DIN 69871
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 50 bar
Forma	AD
Produkto rūšis	Sriegimo patronas