

Garant GRIDLINE

Ekologiška spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis mm / surinkimo vonių skaičius: 1000/2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	980091 1000/2
GTIN	4062406112493
Produktų klasė	91U

Aprašymas

PASTABA: galima pasirinkti spalvą

Modelis:

Durys šonuose su įpjovomis, uždaromos stumiamą rankena su **cilindrine spyna**. Cinkuota surinkimo vonelė pagal **StawaR** suvirinta, nepraleidžia skysčių. Leistinoji apkrova – 100 kg. Aukštį galima reguliuoti kas 25 mm. Surinkimo talpa 20 litrai (20 mm žemiau vonelės krašto).

Paskirtis:

Saugus ir reikalavimus atitinkantis augalų apsaugos priemonių, nuodingų ir vandenį teršiančių chemikalų sandėliavimas darbo patalpose.

Standartas:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste laufende Nummer 15.22 DIBT nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Spalva:

Standartiškai korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 7016, **dažytos milteliniu būdu**.

Pastaba:

Spinta netinka degių skysčių laikymui! Sandėliavimas pagal WHG § 19. Vonelės pagal ÜHP pagal statybos taisyklių sąrašą pagal StawaR (Plieninių vonių direktyva).

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 1000 mm
 Plotis: 1000 mm
 Gylis: 500 mm
 Naud. aukštis: 860 mm
 Surinkimo vonelių kiekis: 2
 Svoris: 72 kg

Techninis aprašymas

Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto su vėdinimo angomis
Gylis	500 mm
Svoris	72 kg
Plotis	1000 mm
Aukštis	1000 mm
Naud. aukštis	860 mm
Surinkimo vonelių kiekis	2
medžiagos storis	0,9 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	225 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Aplinkai kenksmingų ir pavojingų medžiagų saugojimo spinta

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Surinkimo vonelė Spintos / skyriaus plotis 1000 mm	980096 1000

