

Garant**Sutvirtinta galinė sienelė su atramomis, Atramų aukštis: 1362mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	928020 1362
GTIN	4062406112288
Produktų klasė	91P

Aprašymas**Modelis:**

Papildomas mokestis už atramų pritvirtinimą per stalo vidurį. Dydžiui 1500 mm galima 1000 mm atramas tvirtinti per vidurį, dydžiui 2000 mm per vidurį tvirtinamos 1500 mm atramos.

Tinka:

Workstation mLevel Nr. 920002, 920004 ir eLevel Nr. 920012, 920014 dyd. 1500 ir 2000.

Tiekimo sudėtis:

Sustiprinta Workstation darbo vietos galinė sienelė montuojama vietoje, o rėmai (Nr. 928010) tiekiami jau sumontuoti.

Pastaba:

Nr. 928020 yra pasirenkama už papildomą kainą pozicija, kurią galima įtraukti tik į naują užsakymą. Papildomas komplektavimas negalimas!

Statinio elemento Nr. 928040 negalima montuoti ant sutvirtintos galinės sienelės.

Techninis aprašymas

Aukštis	1362 mm
maksimali keliamoji galia	200 kg

Svoris	20 kg
Atramų aukštis	1362 mm
Gylis	100 mm
medžiagos storis	1 mm
Reguliuojamas aukštis kas	50 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Atramos