


Garant**Perforuota sienelė vienas, Tinka modeliui: 1000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	928070 1000
GTIN	4062406112660
Produktų klasė	91P

Aprašymas**Modelis:**

Išlankstyta iš tvirto lakštinio plieno tvarkingam įrankių laikymui.

Perforuotos sienelės iš lakštinio plieno, □ 9×9 mm kiaurymės, išsidėsčiusios kas 37 mm, perforuotų sienelių priedams sukabinti.

Tinka:

Prisukti tarp atraminių rėmų Nr. 928010, montavimo vežimėlių Nr. 918590 ir skiriamųjų sienelių Nr. 955430 ir 955431.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

Pastaba:

Priedus lentynoms rasite 95-ajame skyriuje.

Techninis aprašymas

Leistinoji apkrova	100 kg
tinka modeliui	1000 mm
Perforuota sienelė	vienpusė
Plotis	920 mm
Svoris	6 kg
Gylis	25 mm
Aukštis	481 mm

medžiagos storis	1 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Perforuota sienelė

Priedai

Multifix Tinka modeliui 300	928201 300
Įkabinamos atraminės kojos Aukštis 481 mm	928060 481
Multimedia universalus sukiojamas laikiklis Šarnyrų skaičius 2	928270 2
Multifix Tinka modeliui 500	928201 500
Multimedia universalus sukiojamas laikiklis Šarnyrų skaičius 1	928270 1
Multimedia sukiojamas laikiklis nešiojamajam kompiuteriui Lankstų skaičius 2	928275 2