


**Garant****Perforuota sienelė vienas, Tinka modeliui: 500****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	928070 500
GTIN	4062406112653
Produktų klasė	91P

**Aprašymas****Modelis:**

Išlankstyta iš tvirto lakštinio plieno tvarkingam įrankių laikymui.

Perforuotos sienelės iš lakštinio plieno, □ 9×9 mm kiaurymės, išsidėsčiusios kas 37 mm, perforuotų sienelių priedams sukabinti.

**Tinka:**

Prisukti tarp atraminių rėmų Nr. 928010, montavimo vežimėlių Nr. 918590 ir skiriamųjų sienelių Nr. 955430 ir 955431.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

**Pastaba:**

Priedus lentynoms rasite 95-ajame skyriuje.

**Techninis aprašymas**

Leistinoji apkrova	100 kg
Gylis	25 mm
tinka modeliui	500 mm

Plotis	420 mm
Aukštis	481 mm
Svoris	3 kg
Perforuota sienelė	vienpusė
medžiagos storis	1 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Perforuota sienelė

## Priedai

Multimedia universalus sukiojamas laikiklis Šarnyrų skaičius 1	928270 1
Multimedia sukiojamas laikiklis nešiojamajam kompiuteriui Lankstų skaičius 2	928275 2
Multimedia universalus sukiojamas laikiklis Šarnyrų skaičius 2	928270 2
Įkabinamos atraminės kojos Aukštis 481 mm	928060 481
Multifix Tinka modeliui 300	928201 300