


Garant**Perforuota galinė sienelė (atraminių kojų pora + 1 vienas pusė perforuota sienelė), Aukštis 481 mm, Tinka modeliui: 1500****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	928075 1500
GTIN	4062406113032
Produktų klasė	91P

Aprašymas**Modelis:**

Atraminė kojų pora iš plieninio vamzdžio 100×40×2 mm. **Įpjovos** kas 50 mm priekinėje dalyje, taip pat ir **srieginės įvorės** priekinėje dalyje kitiems moduliams. Tarp jų – perforuota sienelė iš lakštinio plieno.

Paskirtis:

Prisukti prie stalviršio, kurio ilgis 1000, 1500 arba 2000 mm.

Tiekimo sudėtis:

Susideda iš **1** atraminė kojų poros ir **1** vienas pusės perforuotos sienelės. Atraminė konsolių ir skersinių tvirtinti negalima.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu**.

Techninis aprašymas

Aukštis	481 mm
Perforuota sienelė	vienpusė
tinka modeliui	1500 mm
Leistinoji apkrova	100 kg
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija

medžiagos storis	1 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Reguliuojamas aukštis kas	50 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Aukštis 481 mm
Produkto rūšis	Perforuota sienelė

Priedai

Rėmų jungtys Tipas 2	938027 2
Rėmų jungtys Tipas 1	938027 1
Perforuota sienelėvienpusė Tinka modeliui 1500	928070 1500
Atramos Aukštis 481 mm	928010 481