

**Garant**

**Perforuota galinė sienelė (atraminių kojų pora + 2 vienpusės perforuotos sienelės), Aukštis 962 mm, Tinka modeliui: 1000**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	928076 1000
GTIN	4062406113056
Produktų klasė	91P

**Aprašymas****Modelis:**

Atraminė kojų pora iš plieninio vamzdžio 100×40×2 mm. **Įpjovos** kas 50 mm priekinėje dalyje, taip pat ir **srieginės įvorės** priekinėje dalyje kitiems moduliams. Tarp jų – perforuota sienelė iš lakštinio plieno.

**Paskirtis:**

**Prisukti prie stalviršio**, kurio ilgis 1000, 1500 arba 2000 mm.

**Tiekimo sudėtis:**

Susideda iš **1** atraminė kojų poros ir **2** vienpusių perforuotų sienelių. Tinka laikiklių konsolėms kabinti.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

**Techninis aprašymas**

Leistinoji apkrova	200 kg
Aukštis	962 mm

Perforuota sienelė	vienpusė
tinka modeliui	1000 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Reguliuojamas aukštis kas	50 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Aukštis 962 mm
Produkto rūšis	Perforuota sienelė

## Priedai

Rėmų jungtys Tipas 2	938027 2
Rėmų jungtys Tipas 1	938027 1
Atramos Aukštis 962 mm	928010 962
Perforuota sienelėvienpusė Tinka modeliui 1000	928070 1000