


Garant**Perforuota sienelė dvipusė, Tinka modeliui: 1500****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	928071 1500
GTIN	4062406112707
Produktų klasė	91P

Aprašymas**Modelis:**

Išlankstyta iš tvirto lakštinio plieno tvarkingam įrankių laikymui.

Ant **dvipusio modelio** perforuotos sienelės priedus galima kabinti iš abiejų pusių, **nepriklausomai vienai nuo kitos.**

Perforuotos sienelės iš lakštinio plieno, □ 9×9 mm kiaurymės, išsidėsčiusios kas 37 mm, perforuotų sienelių priedams sukabinti.

Tinka:

Prisukti tarp atraminių rėmų Nr. 928010, montavimo vežimėlių Nr. 918590 ir skiriamųjų sienelių Nr. 955430 ir 955431.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Pastaba:

Priedus lentynoms rasite 95-ajame skyriuje.

Techninis aprašymas

Svoris	18 kg
tinka modeliui	1500 mm
Leistinoji apkrova	100 kg
Perforuota sienelė	iš abiejų pusių
Aukštis	481 mm
Gylis	25 mm

Plotis	1420 mm
medžiagos storis	1 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Perforuota sienelė

Priedai

Multimedia universalus sukiojamas laikiklis Šarnyrų skaičius 1	928270 1
Multifix Tinka modeliui 300	928201 300
Įkabinamos atraminės kojos Aukštis 481 mm	928060 481
Multifix Tinka modeliui 1000	928201 1000
Multifix Tinka modeliui 500	928201 500
Multimedia sukiojamas laikiklis nešiojamajam kompiuteriui Lankstų skaičius 2	928275 2
Multimedia universalus sukiojamas laikiklis Šarnyrų skaičius 2	928270 2