

Garant

Perforuota galinė sienelė (atraminių kojų pora + 2 vienpusės perforuotos sienelės), Aukštis 962 mm, Tinka modeliui: 2000

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 928076 2000 |
| GTIN | 4062406113070 |
| Produktų klasė | 91P |

Aprašymas**Modelis:**

Atraminė kojų pora iš plieninio vamzdžio 100×40×2 mm. **Įpjovos** kas 50 mm priekinėje dalyje, taip pat ir **srieginės įvorės** priekinėje dalyje kitiems moduliams. Tarp jų – perforuota sienelė iš lakštinio plieno.

Paskirtis:

Prisukti prie stalviršio, kurio ilgis 1000, 1500 arba 2000 mm.

Tiekimo sudėtis:

Susideda iš **1** atraminė kojų poros ir **2** vienpusių perforuotų sienelių. Tinka laikiklių konsolėms kabinti.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu**.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------|----------|
| Leistinoji apkrova | 200 kg |
| Perforuota sienelė | vienpusė |

| | |
|-----------------------------|---|
| Aukštis | 962 mm |
| tinka modeliui | 2000 mm |
| Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija |
| medžiagos storis | 1 mm |
| Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm |
| Reguliuojamas aukštis kas | 50 mm |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto pavadinimo požymis | Aukštis 962 mm |
| Produkto rūšis | Perforuota sienelė |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Rėmų jungtys Tipas 1 | 938027 1 |
| Rėmų jungtys Tipas 2 | 938027 2 |
| Atramos Aukštis 962 mm | 928010 962 |
| Perforuota sienelė vienpusė Tinka modeliui 2000 | 928070 2000 |