

Garant**Perforuota sienelė su šepetėlių juosta, Tinka modeliui: 1000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	928111 1000
GTIN	4062406113162
Produktų klasė	91P

Aprašymas**Modelis:**

Perforuota sienelė, kaip parašyta Nr. 928070 su šepetėlių juosta, kad būtų galima praveisti laidus į apačią. Prisukti tarp atraminių rėmų Nr. 928010, montavimo vežimėlių Nr. 918590 ir skiriamųjų sienelių Nr. 955430 ir 955431.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Techninis aprašymas

Gylis	25 mm
Leistinoji apkrova	100 kg
tinka modeliui	1000 mm
Perforuota sienelė	vienpusė
Perforuota sienelė	su šerių juostele
Plotis	920 mm
Svoris	6 kg
Aukštis	481 mm
medžiagos storis	1,2 mm

Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Perforuota sienelė

Priedai

Multimedia universalus sukiojamas laikiklis Šarnyrų skaičius 2	928270 2
Multifix Tinka modeliui 500	928201 500
Multifix Tinka modeliui 300	928201 300
Įkabinamos atraminės kojos Aukštis 481 mm	928060 481
Multimedia universalus sukiojamas laikiklis Šarnyrų skaičius 1	928270 1
Multimedia sukiojamas laikiklis nešiojamajam kompiuteriui Lankstų skaičius 2	928275 2