

Garant**Perforuota sienelė su šepetėlių juosta, Tinka modeliui: 2000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	928111 2000
GTIN	4062406113186
Produktų klasė	91P

Aprašymas**Modelis:**

Perforuota sienelė, kaip parašyta Nr. 928070 su šepetėlių juosta, kad būtų galima praveisti laidus į apačią. Prisukti tarp atraminių rėmų Nr. 928010, montavimo vežimėlių Nr. 918590 ir skiriamųjų sienelių Nr. 955430 ir 955431. 2 viduriniai skirtukai

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Techninis aprašymas

Plotis	1920 mm
Svoris	12 kg
tinka modeliui	2000 mm
Aukštis	481 mm
Gylis	25 mm
Perforuota sienelė	vienpusė
Perforuota sienelė	su šerių juostele
Leistinoji apkrova	100 kg
medžiagos storis	1,2 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm

Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Perforuota sienelė

Priedai

Įkabinamos atraminės kojos Aukštis 481 mm	928060 481
Multimedia sukiojamas laikiklis nešiojamajam kompiuteriui Lankstų skaičius 2	928275 2
Multifix Tinka modeliui 1000	928201 1000
Multifix Tinka modeliui 1500	928201 1500
Multifix Tinka modeliui 500	928201 500
Multimedia universalus sukiojamas laikiklis Šarnyrų skaičius 1	928270 1
Multimedia universalus sukiojamas laikiklis Šarnyrų skaičius 2	928270 2
Multifix Tinka modeliui 300	928201 300