

Garant**Lentyna iš lakštinio plieno 300 mm gylio, Tinka modeliui: 1000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	928131 1000
GTIN	4062406113223
Produktų klasė	91P

Aprašymas**Modelis:**

Iš lakštinio plieno, su pakeltu krašteliu iš 3 pusių. Priekinė pusė su apvadais. Montuojama apvadais į apačią arba žemyn. **Reguliavimo ribos 110 mm gilyje.**

Fiksuoti galima **horizontaliai 90°** ir **įstrižai 110°**.

Tinka:

Montavimas **įkabinant** į atramas Nr. 928010, medžiagų vežimėlių Nr. 918590 (dyd. 1000) ir skiriamąsias sienes Nr. 955430 ir 955431.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Pastaba:

Ant lentynų galima sudėti dėžutes su išpjauta priekine senele, jas rasite 96-me skyriuje.

Techninis aprašymas

Naudingas plotis	880 mm
Gylis reguliavimo ribos	110 mm
tinka modeliui	1000
Naudingasis gylis	300 mm
Montavimo aukštis	80 mm
Plotis	920 mm
Nuolydžio kampas	90 laipsniai
Nuolydžio kampas	110 laipsniai
Lentyna	standartinė

medžiagos storis	1,5 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	25 kg
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentyna