

**Garant****Lentyna iš lakštinio plieno 200 mm gylio, Tinka modeliui: 2000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	928130 2000
GTIN	4062406113216
Produktų klasė	91P

**Aprašymas****Modelis:**

Iš lakštinio plieno, su pakeltu krašteliu iš 3 pusių. Priekinė pusė su apvadais. Montuojama apvadais į apačią arba žemyn. **Reguliavimo ribos 110 mm gilyje.**

Fiksuoti galima **horizontaliai 90°** ir **įstrižai 110°**.

**Tinka:**

Montavimas **įkabinant** į atramas Nr. 928010, medžiagų vežimėlių Nr. 918590 (dyd. 1000) ir skiriamąsias sienes Nr. 955430 ir 955431.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

**Pastaba:**

Jei į rėmą įkabinama po 1 lentyną priekyje ir gale, gaunama dviguba plokštuma pasidėti. Ant lentynų galima sudėti dėžutes su be priekinės sienelės, jas rasite 96-me skyriuje.

**Techninis aprašymas**

Naudingas plotis	1880 mm
Montavimo aukštis	80 mm
Plotis	1920 mm
Gylio reguliavimo ribos	40 mm
tinka modeliui	2000
Naudingasis gylis	200 mm
Nuolydžio kampas	90 laipsniai
Nuolydžio kampas	110 laipsniai

Lentyna	standartinė
medžiagos storis	1,5 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	25 kg
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentyna