

Garant**Lentyna iš lakštinio plieno 300 mm gylio, Tinka modeliui: 2000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	928131 2000
GTIN	4062406113247
Produktų klasė	91P

Aprašymas**Modelis:**

Iš lakštinio plieno, su pakeltu krašteliu iš 3 pusių. Priekinė pusė su apvadais. Montuojama apvadais į apačią arba žemyn. **Reguliavimo ribos 110 mm gylyje.**

Fiksuoti galima **horizontaliai 90°** ir **įstrižai 110°**.

Tinka:

Montavimas **įkabinant** į atramas Nr. 928010, medžiagų vežimėlių Nr. 918590 (dyd. 1000) ir skiriamąsias sienes Nr. 955430 ir 955431.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Pastaba:

Ant lentynų galima sudėti dėžutes su išpjauta priekine senele, jas rasite 96-me skyriuje.

Techninis aprašymas

Naudingasis gylis	300 mm
Naudingas plotis	1880 mm
Montavimo aukštis	80 mm
Gylio reguliavimo ribos	110 mm
Plotis	1920 mm
tinka modeliui	2000
Nuolydžio kampas	90 laipsniai
Nuolydžio kampas	110 laipsniai
Lentyna	standartinė

medžiagos storis	1,5 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	25 kg
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentyna