

Garant**Lentyna su šviestuvu, Tinka modeliui: 1500****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	928140 1500
GTIN	4062406113339
Produktų klasė	91P

Aprašymas**Modelis:**

Lentynos kaip aprašyta Nr. 928131. Su integruotu, lankstomu LED apšvietimu (modelis kaip Nr. 928600) lentynos apačioje.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu**, šviestuvo korpusas sidabrinis.

Pastaba:

Šviestuvus žemiau lentynos yra su įmontuotu LED apšvietimu. Gamintojas gali pakeisti šviesos šaltinį (LED lempas). Gamintojas gali pakeisti valdymo prietaisą (maitinimo blokas ir kabelis).

Techninis aprašymas

Šviesos srautas	2520 lm
Plotis	1420 mm
Apšvietimo spalvinė temperatūra	4000 K
Naudingasis gylis	300 mm
Naudingas plotis	1380 mm
Naudojama galia	27 W
LED technologija	taip
tinka modeliui	1500
Montavimo aukštis	80 mm
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Įvesties kištuko tipas	GST kištukų sistema

Nominalioji įtampa	250 V
Lentyna	su apšvietimu
medžiagos storis	1,5 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	25 kg
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentyna