

Garant**Lentyna su plieniniais rėmeliais, Tinka modeliui: 1000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	928145 1000
GTIN	4062406113353
Produktų klasė	91P

Aprašymas**Modelis:**

Iš lakštinio plieno su cinkuotais plieniniais rėmeliais. Montuojama įkabinant.

Tinka:

Atramos Nr. 928010, 928020, 928075, 928076, medžiagų vežimėlis Nr. 918590, skiriamosios sienelės Nr. 955430 ir 955431.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu**. Rėmeliai cinkuoti galvaniniu būdu.

Techninis aprašymas

Plotis	920 mm
Lankelio Ø	8 mm
Rėmelio aukštis	330 mm
Montavimo aukštis	80 mm
Naudingasis gylis	300 mm
tinka modeliui	1000
Naudingas plotis	880 mm
Plieninių lankelių skaičius	4
Lentyna	su plieniniu lankeliu
medžiagos storis	1,5 mm

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	25 kg
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentyna