

Garant**Lentyna su šviestuvu, Tinka modeliui: 1000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	928140 1000
GTIN	4062406113322
Produktų klasė	91P

Aprašymas**Modelis:**

Lentynos kaip aprašyta Nr. 928131. Su integruotu, lankstomu LED apšvietimu (modelis kaip Nr. 928600) lentynos apačioje.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu**, šviestuvo korpusas sidabrinis.

Pastaba:

Šviestuvus žemiau lentynos yra su įmontuotu LED apšvietimu. Gamintojas gali pakeisti šviesos šaltinį (LED lempas). Gamintojas gali pakeisti valdymo prietaisą (maitinimo blokas ir kabelis).

Techninis aprašymas

Montavimo aukštis	80 mm
LED technologija	taip
Naudojama galia	18 W
Naudingasis gylis	300 mm
Plotis	920 mm
Apšvietimo spalvinė temperatūra	4000 K
tinka modeliui	1000
Naudingas plotis	880 mm
Šviesos srautas	1890 lm
Įvesties kištuko tipas	GST kištukų sistema
Nominalioji įtampa	250 V

Ijungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Lentyna	su apšvietimu
medžiagos storis	1,5 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	25 kg
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentyna