

Garant**Sukiojamas laikiklis, Šarnyrų skaičius: 1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	928170 1
GTIN	4062406113384
Produktų klasė	91P

Aprašymas**Modelis:**

Sukiojamas laikiklis iš plieninio vamzdžio su **1** arba **2 šarnyrais**, tvirtinamas (varžtais) prie **atraminių rėmų Nr. 928010**. TFT / klaviatūros laikiklio Nr. 928172 dyd. 1, perforuotos sienelės Nr. 928175 dyd. 1 ir TFT laikiklio Nr. 928178 dyd. 1 tvirtinimui.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dengtas miltelinu būdu.**

Techninis aprašymas

Sukiojamo laikiklio siekis	310 mm
Lankstų skaičius	1
Leistinoji apkrova	25 kg
Serija	Workstation
Svoris	2,5 kg
Montavimo aukštis	120 mm
medžiagos storis	1 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	25 kg
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto rūšis

Sukiojamas laikiklis

Priedai

TFT / klaviatūros laikiklis Tipas 1

928172 1

Perforuota sienelė sukiojamam laikikliui Tipas 1

928175 1

TFT laikiklis Tipas 1

928178 1