

**Garant****Sukiojamas laikiklis, Šarnyrų skaičius: 2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	928170 2
GTIN	4062406113391
Produktų klasė	91P

**Aprašymas****Modelis:**

Sukiojamas laikiklis iš plieninio vamzdžio su **1** arba **2 šarnyrais**, tvirtinamas (varžtais) prie **atraminių rėmų Nr. 928010**. TFT / klaviatūros laikiklio Nr. 928172 dyd. 1, perforuotos sienelės Nr. 928175 dyd. 1 ir TFT laikiklio Nr. 928178 dyd. 1 tvirtinimui.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dengtas miltelinu būdu**.

**Techninis aprašymas**

Lankstų skaičius	2
Sukiojamo laikiklio siekis	560 mm
Svoris	3,5 kg
Leistinoji apkrova	25 kg
Serija	Workstation
Montavimo aukštis	120 mm
medžiagos storis	1 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	25 kg
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Sukiojamas laikiklis

---

**Priedai**

TFT laikiklis Tipas 1	928178 1
Perforuota sienelė sukiojamam laikikliui Tipas 1	928175 1
TFT / klaviatūros laikiklis Tipas 1	928172 1