

**Garant****Lentyna su plieniniais rėmeliais, Tinka modeliui: 1500****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	928145 1500
GTIN	4062406113360
Produktų klasė	91P

**Aprašymas****Modelis:**

Iš lakštinio plieno su cinkuotais plieniniais rėmeliais. Montuojama įkabinant.

**Tinka:**

Atramos Nr. 928010, 928020, 928075, 928076, medžiagų vežimėlis Nr. 918590, skiriamosios sienelės Nr. 955430 ir 955431.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu**. Rėmeliai cinkuoti galvaniniu būdu.

**Techninis aprašymas**

Plotis	1420 mm
Montavimo aukštis	80 mm
Naudingasis gylis	300 mm
Plieninių lankelių skaičius	5
tinka modeliui	1500
Lankelio Ø	8 mm
Rėmelio aukštis	330 mm
Naudingas plotis	1380 mm
Lentyna	su plieniniu lankeliu
medžiagos storis	1,5 mm

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	25 kg
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentyna