

Garant**Pristatomas surenkamas stelažas, Gylis 400 mm, Aukštis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

990206 1000

GTIN

4062406113728

Produktų klasė

91I

Aprašymas**Modelis:**

Stabilūs stačiakampiai šoniniai rėmai-stovai (5x025x1,25 mm) su įpjovomis kas 40 mm skersinių lentynų pakabinimui. Rėmai su plastikiniais antgaliais. Surenkant sujungiami atskiri elementai, nereikia jokių montavimo įrankių. Dėl gero šoninio stabilumo nereikia jokių papildomų įstrižinių ramsčių stabilizavimui. Lentynos iš cinkuotos skardos.

Spalva:

Šoninių rėmų korpusas, tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengtas milteliais**. Skersinių poros **visada** tamsiai pilkos RAL 7016.

Pastaba:

- **500 mm gylio lentynas galima derinti su GridLine spintomis.**
- **Atskiras dalis ir priedus surenkamiems lentynų stelažams rasite el. parduotuveje Nr. 990271 - 990370.**
- **Norint užtikrinti lentynų stabilumą, kai aukščio ir gylio santykis viršija 5:1, reikia imtis saugos priemonių nuo apvirtimo.**
- **Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Pristatymas be surinkimo.**

Techninis aprašymas

| | |
|---|--|
| Lentynos plotis plotis iki rėmų | 900 mm |
| Lentynų tvirtinimo būdas | Traversa |
| Lentynos gylis | 400 mm |
| Lentynos plotis | 946 mm |
| Lentynos aukštis | 1000 mm |
| maksimali lauko apkrova | 900 kg |
| Lentynos konstrukcija | Pristatoma lentyna |
| Lentynos gylis | 400 mm |
| Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis | 975 mm |
| Lentynų skaičius | 3 |
| Profilinių rėmų skaičius | 1 |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 120 kg |
| Lentynos storis | 38 mm |
| Reguliuojamas aukštis kas | 40 mm |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto pavadinimo požymis | Gylis 400 mm |
| Produkto rūšis | Sandėlio lentynos |

Priedai

Lentyna, cinkuota su skersinių pora Tinka stelažams, kurių gylis 400 mm

990320 400