

Garant**Bazinis surenkamas stelažas, Gylis 400 mm, Aukštis: 1200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

990201 1200

GTIN

4062406113582

Produktų klasė

911

Aprašymas**Modelis:**

Stabilūs stačiakampiai šoniniai rėmai-stovai (5x025x1,25 mm) su įpjovomis kas 40 mm skersinių lentynų pakabinimui. Rėmai su plastikiniais antgaliais. Surenkant sujungiami atskiri elementai, nereikia jokių montavimo įrankių. Dėl gero šoninio stabilumo nereikia jokių papildomų įstrižinių ramsčių stabilizavimui. Lentynos iš cinkuotos skardos.

Spalva:

Šoninių rėmų korpusas, tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengtas milteliais**. Skersinių poros **visada** tamsiai pilkos RAL 7016.

Pastaba:

- **500 mm gylio lentynas galima derinti su GridLine spintomis.**
- **Atskiras dalis ir priedus surenkamiems lentynų stelažams rasite el. parduotuveje Nr. 990271 - 990370.**
- **Norint užtikrinti lentynų stabilumą, kai aukščio ir gylio santykis viršija 5:1, reikia imtis saugos priemonių nuo apvirtimo.**
- **Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Pristatymas be surinkimo.**

Techninis aprašymas

Lentynų tvirtinimo būdas	Traversa
maksimali lauko apkrova	900 kg
Lentynos gylis	400 mm
Lentynos plotis	946 mm
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis	1000 mm
Profilinių rėmų skaičius	2
Lentynos plotis plotis iki rėmų	900 mm
Lentynos aukštis	1200 mm
Lentynų skaičius	3
Lentynos gylis	400 mm
Lentynos konstrukcija	Bazinė lentyna
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	120 kg
Lentynos storis	38 mm
Reguliuojamas aukštis kas	40 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 400 mm
Produkto rūšis	Sandėlio lentynos

Priedai

Lentyna, cinkuota su skersinių pora Tinka stelažams, kurių gylis 400 mm

990320 400